

**Garant****Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum, nyckelvidd: 21mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642325 21
GTIN	4045197497888
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Hylsutförandet **Surface Drive** medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

**Norm:****DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

Ø utgångssidan	28,5 mm
lämplig för tum (amerikanska dim)	13/16 tum
Längd	38 mm
nyckelvidd	21 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Sexkanthylsnyckelprofil	Surfacedrive

Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats