

**Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614900 16
GTIN	4045197442109
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	16 mm
maximal käfthöjd h ₁	8 mm
nyckellängd L	242 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	11 mm
Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

