

Garant**Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum, nyckelvidd: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642325 22
GTIN	4045197497901
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Hylsutförandet **Surface Drive** medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

Norm:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	29,9 mm
Längd	41 mm
nyckelvidd	22 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Sexkanthylsnyckelprofil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124

Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats