

**Garant****Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 10X13 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615700 10X13
GTIN	4045197160614
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsidor med **AS-Drive** profil.

**Fördel:**

**AS-Drive** profil:

- **Skrubar grips i flankerna.**
- **Skrubarna skonar.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

**AS-Drive** – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart. Alla GARANT och STAHLWILLE djupbockade dubbelringnycklar är försedda med denna profil – det syns på **AS-Drive**-symbolen.

nyckellängd L: 220 mm

maximal ring-Ø D<sub>1</sub> max: 16 mm

maximal ring-Ø D<sub>2</sub> max: 21 mm

**Teknisk beskrivning**

nyckellängd L	220 mm
---------------	--------

Nyckelvidd <sub>2</sub>	13 mm
maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max	21 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	10 mm
maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max	16 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel