



## Ringskiftnyckel, extra långt utförande, nyckelvidd: 17mm



### Beställningsdata

Ordernummer	614950 17
GTIN	4045197511348
Artikelklass	62A

### Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

**Material:**

Kromvanadinstål, polerat och mattförkromat.

### Teknisk beskrivning

nyckellängd L	310 mm
maximal käfthöjd h <sub>1</sub>	8 mm
nyckelvidd	17 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>2max</sub>	12 mm
Ringläge	15 grad
Material	Krommolybdenstål
Produktslag	Skruvnyckel