



12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 1.1/8tum



Beställningsdata

Ordernummer	642400 1.1/8
GTIN	4018754007998
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. **AS-drive**-profil.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	1,1/8 tum
Längd	45 mm
Ø utgångssidan	38,1 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	HPQ®-högkapacitetsstål

Yta	förkromning på nickel
med AS-drive-profil	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats