



## 12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 3/4tum



### Beställningsdata

Ordernummer	642400 3/4
GTIN	4018754007929
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverkyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. **AS-drive**-profil.

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	26,2 mm
Längd	38 mm
nyckelvidd	3/4 tum
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	HPQ®-högkapacitetsstål

Yta	förkromning på nickel
med AS-drive-profil	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats