

Garant**Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum, nyckelvidd: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642325 18
GTIN	4045197497840
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Hylsutförandet **Surface Drive** medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

Norm:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

lämplig för tum (amerikanska dim)	11/16 tum
Ø utgångssidan	25,4 mm
Längd	38 mm
nyckelvidd	18 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Sexkanthylsnyckelprofil	Surfacedrive

Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats