



## Tolvkantstændstifthylsa, 1/2 tum, nyckelvidd: 20,8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Med gummiinsats för bättre grepp runt tændstiften.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningssvikt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Längd	83 mm
hållanordning för tændstift	Gummiåållare
nyckelvidd	20,8 mm
Ø utgångssidan	27,7 mm
nyckelvidd	13/16 tum
fyrkantsfäste	1/2 tum
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förokromning på nickel

Produktlag

Hylsnyckelinsats