



## Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 13mm



### Beställningsdata

Ordernummer	642500 13
GTIN	4018754005574
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningssfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. Dubbel sexkant med **AS-drive**-profil.

#### Norm:

**DIN 3124-L**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

#### OBS!:

<strong>SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 642529</strong>

### Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	18,3 mm
nyckelvidd	13 mm
Längd	83 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN EN 3710

Norm	DIN EN 3709
Norm	DIN 3124
Norm	DIN 3124
Norm	ASME B 107.5M
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad
med AS-drive-profil	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats