



Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 30mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 642500 30 |
| GTIN | 4018754005710 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. Dubbel sexkant med **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 642529

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|-------------|
| Ø utgångssidan | 39,7 mm |
| Längd | 83 mm |
| nyckelvidd | 30 mm |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Norm | DIN EN 3710 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Norm | DIN EN 3709 |
| Norm | DIN 3124 |
| Norm | DIN 3124 |
| Norm | ASME B 107.5M |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Yta | förkromad |
| med AS-drive-profil | ja |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |