

**Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642520 27
GTIN	4045197542861
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, långa, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642532; HOLEX: nr 642522).

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	27 mm
Ø utgångssidan	36 mm
Längd	77 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Produktslag	Hylsnyckelinsats

