

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 13X14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 13X14
GTIN	4045197385406
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd <sub>2</sub>	14 mm
maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max	23 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	13 mm
maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max	22 mm
nyckellängd L	239 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

