

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 19X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 19X22
GTIN	4045197385499
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	22 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	29 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	34 mm
Nyckelvidd ₁	19 mm
nyckellängd L	318 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

