

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 27X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 27X30
GTIN	4045197385543
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \emptyset D_2 max	44 mm
Nyckelvidd $_1$	27 mm
maximal ring- \emptyset D_1 max	40 mm
nyckellängd L	346 mm
Nyckelvidd $_2$	30 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

