

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 13X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 13X15
GTIN	4045197385413
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	15 mm
nyckellängd L	239 mm
Nyckelvidd ₁	13 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	23 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	22 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

