

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 27X32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 27X32
GTIN	4045197385550
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D ₁ max	40 mm
maximal ring- \varnothing D ₂ max	48 mm
nyckellängd L	360 mm
Nyckelvidd ₁	27 mm
Nyckelvidd ₂	32 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

