

Garant**Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 27X30 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615700 27X30
GTIN	4045197160829
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsidor med **AS-Drive** profil.

Fördel:

AS-Drive profil:

- **Skruvar grips i flankerna.**
- **Skruvarna skonas.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart. Alla GARANT och STAHLWILLE djupbockade dubbelringnycklar är försedda med denna profil – det syns på **AS-Drive**-symbolen.

nyckellängd L: 360 mm

maximal ring-Ø D₁ max: 40 mm

maximal ring-Ø D₂ max: 44 mm

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	360 mm
---------------	--------

Nyckelvidd ₁	27 mm
Nyckelvidd ₂	30 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	40 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	44 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel