

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 7X8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 7X8
GTIN	4045197441706
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd <sub>1</sub>	7 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	8 mm
maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max	14 mm
maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max	12 mm
nyckellängd L	180 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

