

**ARIANA****Högtrycksdysa 1/4 tum hangänga, Rörlängd: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	084436 6
GTIN	4037728217416
Artikelklass	08J

**Beskrivning****Utförande:**

**Högtrycksdysa för upp till 90 bar** högtryckskylning samt ett svängområde på 70° till 110°. Hus av högvärdig plast.

- **För platsbesparande inbyggnad i befintliga slangsystem.**
- **Dysa 360° vridbar.**
- **Olika rörlängder kan fås.**

**Användningsdata:**

**För inbyggnad i efterhand** i befintliga system. Snabb bearbetning vid bearbetningen med höga varvtal genom högtryckskylning.

**Teknisk beskrivning**

Rörlängd	6 mm
Invändig diameter	2 mm
anslutningsgänga	1/4 tum
Produktslag	Kylsystem

