

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 6X7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 6X7
GTIN	4045197385338
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D ₂ max	12 mm
nyckellängd L	167 mm
Nyckelvidd ₁	6 mm
Nyckelvidd ₂	7 mm
maximal ring- \varnothing D ₁ max	11 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

