

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 21X23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 21X23
GTIN	4045197329875
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \emptyset D ₂ max	35 mm
maximal ring- \emptyset D ₁ max	32 mm
nyckellängd L	325 mm
Nyckelvidd ₁	21 mm
Nyckelvidd ₂	23 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

