

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 30X34mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 30X34
GTIN	4045197385574
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

maximal ring- $\emptyset$ $D_2$ max	50 mm
Nyckelvidd $d_2$	34 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_1$ max	44 mm
Nyckelvidd $d_1$	30 mm
nyckellängd L	375 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

