

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 7X8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 7X8
GTIN	4045197442444
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D_2 max	14 mm
Nyckelvidd d_2	8 mm
maximal ring- \varnothing D_1 max	12 mm
Nyckelvidd d_1	7 mm
nyckellängd L	180 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

