

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 14X17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 14X17
GTIN	4045197385444
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

maximal ring- $\emptyset$ D <sub>2</sub> max	27 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	14 mm
nyckellängd L	263 mm
maximal ring- $\emptyset$ D <sub>1</sub> max	22 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	17 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

