

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 32X36mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 32X36
GTIN	4045197385581
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	410 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	48 mm
Nyckelvidd ₂	36 mm
Nyckelvidd ₁	32 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	52 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

