

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 22X24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 22X24
GTIN	4045197385512
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	22 mm
nyckellängd L	325 mm
Nyckelvidd ₂	24 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	37 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	34 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

