

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 36X41mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 36X41
GTIN	4045197385598
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \emptyset D ₁ max	53 mm
Nyckelvidd ₂	41 mm
maximal ring- \emptyset D ₂ max	60 mm
Nyckelvidd ₁	36 mm
nyckellängd L	440 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

