

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 10X11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 10X11
GTIN	4045197385369
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D ₁ max	16 mm
nyckellängd L	197 mm
Nyckelvidd ₂	11 mm
Nyckelvidd ₁	10 mm
maximal ring- \varnothing D ₂ max	18 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

