

**VBW****Hörrörstång med S-formade käftar, rör-Ø: 1 tum****Beställningsdata**

Ordernummer	810740 1
GTIN	4005887265302
Artikelklass	83E

**Beskrivning****Utförande:**

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

**VBW** med **S-käftar** ger tre anläggningspunkter för röret.

**Material:**

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdate. Lackerade, käftarna blanka.

**Teknisk beskrivning**

rör-Ø	1 tum
totallängd	320 mm
spännvidd	49 mm
Käftvinkel	45 grad
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdat stål	induktionshärdat
Material tång	Kromvanadinstål
S-käft	ja
Svensk typ	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

