

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 24X27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 24X27
GTIN	4045197385529
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \emptyset D_2 max	40 mm
Nyckelvidd $_2$	27 mm
maximal ring- \emptyset D_1 max	36 mm
nyckellängd L	337 mm
Nyckelvidd $_1$	24 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

