

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 17X19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 17X19
GTIN	4045197160997
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	290 mm
maximal ring- \emptyset D ₂ max	29 mm
Nyckelvidd ₂	19 mm
maximal ring- \emptyset D ₁ max	28 mm
Nyckelvidd ₁	17 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

