

Garant**Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 21X24 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615700 21X24
GTIN	4045197160782
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsidor med **AS-Drive** profil.

Fördel:

AS-Drive profil:

- **Skruvar grips i flankerna.**
- **Skruvarna skonas.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart. Alla GARANT och STAHLWILLE djupbockade dubbelringnycklar är försedda med denna profil – det syns på **AS-Drive**-symbolen.

nyckellängd L: 330 mm

maximal ring-Ø D₁ max: 32 mm

maximal ring-Ø D₂ max: 35 mm

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	24 mm
-------------------------	-------

Nyckelvidd d_1	21 mm
maximal ring- \varnothing D_2 max	35 mm
maximal ring- \varnothing D_1 max	32 mm
nyckellängd L	330 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel