

**Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 24X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615900 24X30
GTIN	4045197385536
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D ₁ max	36 mm
Nyckelvidd ₁	24 mm
maximal ring- \varnothing D ₂ max	44 mm
Nyckelvidd ₂	30 mm
nyckellängd L	346 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

