



Digital XT-innermikrometer, mätområde: 25-35mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 428602 25-35 |
| GTIN | 5051102210229 |
| Artikelklass | 46B |

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innermikrometrar för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 4 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

USB-dongle nr 498952.

Inställningsringar nr 484030.

Förlängningar nr 428510.

Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-----------------|
| valbar avläsning | 0,01 / 0,001 mm |
| mått a | 0,5 mm |

| | |
|--|------------------------------|
| mätområde | 25 - 35 mm |
| felgräns | 0,004 mm |
| mätdjup med förlängning | 230 mm |
| standardmätdjup | 80 mm |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 |
| Serie | HCT |
| IP-skyddsklass | IP 67 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Trådlös användning | HCT mobilapp Android |
| Trådlös användning | Tillverkarens programvara |
| Trådlös användning | HID (Human Interface Device) |
| Norm | DIN 863 |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| datautgång | RS232C-gränssnitt |
| datautgång | Bluetooth-gränssnitt |
| Mätteknik | digital |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | B6 |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |

Tjänster

| | |
|---|------------|
| Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm | 022500 50 |
| DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm | 022510 200 |

Tillbehör

| | |
|--|---------------|
| Anslutningskabel Typ USB2 | 498948 USB2 |
| Anslutningskabel Typ R2 | 498948 R2 |
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 27 mm | 484030 27 |
| Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ | 498952 |
| Förlängning för innermikrometer Typ 4/150 | 428510 4/150 |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
| MätbacksatsTredelad mätområde 25-35 mm | 428745 25-35 |
| ReturfjädersatsTredelad mätområde 25-35 mm | 428746 25-35 |