



Digital XT-innermikrometer, mätområde: 16-20mm



Beställningsdata

Ordernummer	428602 16-20
GTIN	5051102210021
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innermikrometrar för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 4 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

USB-dongle nr 498952.

Inställningsringar nr 484030.

Förlängningar nr 428510.

Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

Teknisk beskrivning

standardmät djup	66 mm
mått a	0,5 mm

mätområde	16 - 20 mm
mätdjup med förlängning	166 mm
felgräns	0,004 mm
valbar avläsning	0,01 / 0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Förlängning för innermikrometer Typ 3/100	428510 3/100
Ersättningsmät huvud XT mätområde 16-20 mm	428605 16-20
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 18 mm	484030 18
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Mätbacksats Tredelad mätområde 16-20 mm	428745 16-20
Returfjädersats Tredelad mätområde 16-20 mm	428746 16-20