



Digital XT-innermikrometer, mätområde: 6-8mm



Beställningsdata

Ordernummer	428602 6-8
GTIN	5051102210496
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innermikrometrar för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 4 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

USB-dongle nr 498952.

Inställningsringar nr 484030.

Förlängningar nr 428510.

Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

Teknisk beskrivning

mått a	1,9 mm
mätområde	6 - 8 mm
valbar avläsning	0,01 / 0,001 mm

felgräns	0,004 mm
mät djup med förlängning	121 mm
standardmät djup	58 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmät område 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mät område 200 mm	022510 200

Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
---------------------------	-------------

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Ersättningsmäthuvud XT mätområde 6-8 mm	428605 6-8
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7
Förlängning för innermikrometer Typ 1/63	428510 1/63
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
MätbacksatsTredelad mätområde 6-8 mm	428745 6-8
ReturfjädersatsTredelad mätområde 6-8 mm	428746 6-8