



## Digital XT-innermikrometer, mätområde: 10-12,5mm



### Beställningsdata

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 428602 10-12,5 |
| GTIN         | 5051102209902  |
| Artikelklass | 46B            |

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts innermikrometrar** för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 4 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

USB-dongle nr 498952.

Inställningsringar nr 484030.

Förlängningar nr 428510.

#### Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

### Teknisk beskrivning

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| mått a                   | 1,9 mm       |
| mät djup med förlängning | 134 mm       |
| mätområde                | 10 - 12,5 mm |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| valbar avläsning                             | 0,01 / 0,001 mm              |
| felgräns                                     | 0,004 mm                     |
| standardmät djup                             | 58 mm                        |
| Antal ingående batterier                     | 1                            |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032                |
| Serie  | HCT                          |
| IP-skyddsklass                               | IP 67                        |
| Energiförsörjning                            | Batteridrivna                |
| Trådlös användning                           | HCT mobilapp Android         |
| Trådlös användning                           | Tillverkarens programvara    |
| Trådlös användning                           | HID (Human Interface Device) |
| Norm   | DIN 863                      |
| omkopplingsbar avläsning                     | mm / tum                     |
| datautgång                                   | USB-gränssnitt               |
| datautgång                                   | RS232C-gränssnitt            |
| datautgång                                   | Bluetooth-gränssnitt         |
| Mätteknik                                    | digital                      |
| förpackning                                  | Stabil box                   |
| Kalibrering                                  | B6                           |
| Produktslag                                  | 3-punkts innermikrometer     |

## Tjänster

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 20 mm       | 022500 20  |

## Tillbehör

|  |           |
|--|-----------|
| Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 11 mm | 484030 11 |
|--|-----------|

|  |                |
|--|----------------|
| Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ       | 498952         |
| Anslutningskabel Typ R2                          | 498948 R2      |
| Anslutningskabel Typ USB2                        | 498948 USB2    |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032  |
| Förlängning för innermikrometer Typ 2/76         | 428510 2/76    |
| Ersättningsmäthuvud XT mätområde 10-12,5 mm      | 428605 10-12,5 |
| MätbacksatsTredelad mätområde 10-12,5 mm         | 428745 10-12,5 |
| ReturfjädersatsTredelad mätområde 10-12,5 mm     | 428746 10-12,5 |