



Digital XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth, mätområde: 35-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	428702 35-50
GTIN	5051102208189
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätapparater Holematic för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5–16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repetering och precision genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Mätpistol, mät huvud med UKAS mätprotokoll, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

Teknisk beskrivning

mått a	0,5 mm
felgräns	0,004 mm
standardmät djup	80 mm
avläsning	0,001 mm
mätområde	35 - 50 mm
mät djup med förlängning	230 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Ersättningsmät huvud XT mätområde 35-50 mm	428605 35-50
Förlängning för innermikrometer Typ 4/150	428510 4/150
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Mätbacksats Tredelad mätområde 35-50 mm	428745 35-50
Returfjädersats Tredelad mätområde 35-50 mm	428746 35-50