



Digital XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth, mätområde: 10-12,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	428702 10-12,5
GTIN	5051102207762
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätapparater Holematic för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5–16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Mätpistol, mät huvud med UKAS mätprotokoll, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,001 mm
standardmät djup	58 mm
mätområde	10 - 12,5 mm
mått a	1,9 mm
mät djup med förlängning	134 mm
felgräns	0,004 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 20 mm	022500 20

Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Förlängning för innermikrometer Typ 2/76	428510 2/76
Ersättningsmät huvud XT mätområde 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
Mätbacksats Tredelad mätområde 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Returfjädersats Tredelad mätområde 10-12,5 mm	428746 10-12,5