



## Digital XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth, mätområde: 50-65mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428702 50-65
GTIN	5051102208271
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts invändiga snabbmätapparater** Holematic för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5–16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

#### Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repetering genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Mätpistol, mät huvud med UKAS mätprotokoll, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

#### Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

### Teknisk beskrivning

mått a	0,5 mm
felgräns	0,005 mm
avläsning	0,001 mm
mät djup med förlängning	230 mm
standardmät djup	80 mm
mätområde	50 - 65 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

## Tjänster

Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 100 mm	022500 100
DAkkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

**Tillbehör**

Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Ersättningsmät huvud XT mätområde 50-65 mm	428605 50-65
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
Mätbacksats Tredelad mätområde 50-65 mm	428745 50-65
Returfjädersats Tredelad mätområde 50-65 mm	428746 50-65