



Digital XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth, mätområde: 12,5-16mm



Beställningsdata

Ordernummer	428702 12,5-16
GTIN	5051102207823
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätapparater Holematic för bottenhålmätning från storlek 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5–16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeter Noggrannhet genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Mätpistol, mät huvud med UKAS mätprotokoll, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Reservmät huvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, retur fjäder nr 428746.

Teknisk beskrivning

standardmät djup	62 mm
felgräns	0,004 mm
mått a	0,5 mm
avläsning	0,001 mm
mät djup med förlängning	162 mm
mät område	12,5 - 16 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mät område 200 mm	022510 200
Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mät område 20 mm	022500 20

Tillbehör

Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Ersättningsmäthuvud XT mätområde 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Bluetooth trådlös mottagare för Bowers Typ	498952
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Förlängning för innermikrometer Typ 3/100	428510 3/100
Mätbacksats Tredelad mätområde 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Returfjädersats Tredelad mätområde 12,5-16 mm	428746 12,5-16