

Gänga Gängtolk UNC-2B, Gänga: 10-24



Beställningsdata

Ordernummer	486300 10-24
GTIN	2050001933157
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Gänga	10-24 UNC
Varvper tum	24
Gängtyp	UNC
Norm	ANSI B 1.1
Kvalitet	2
Toleransområde	B
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkS-kalibrering Gängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90
---	-----------

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm

028550 20