

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 18X19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 18X19
GTIN	4045197332202
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

nyckellängd L	290 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	19 mm
maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max	29 mm
maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max	28 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	18 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

