



Spline-skruvdragarhylsa, 1/2 tum, För skruvar: M6



Beställningsdata

Ordernummer	643100 M6
GTIN	4018754006588
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För skruvar med Ribe CV-spår.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

Teknisk beskrivning

För skruvar	M6
Ø fästsida	22,7 mm
Längd	60 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Kiltansskruvmejsel
Produktslag	Hylsnyckelinsats