

Gänga Gängtolk UNC-2B, Gänga: 2-56



Beställningsdata

Ordernummer	486300 2-56
GTIN	4046122121427
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Varvper tum	56
Gänga	2-56 UNC
Norm	ANSI B 1.1
Gängtyp	UNC
Toleransområde	B
Kvalitet	2
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 3 mm	028550 3
------------------------------------	----------

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm

028590 90