



Flertands skruvdragarhylsa, kort, 1/2 tum, För skruvar: M12



Beställningsdata

Ordernummer	642800 M12
GTIN	4018754006441
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

för XZN-skruvar.

Norm:

DIN 2324

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningsäkerförokromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

Teknisk beskrivning

För skruvar	M12
Ø fästsida	23,7 mm
Längd	60 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Drivprofil	Mångtandad skruvmejsel
Produktslag	Hylsnyckelinsats

