



Ledad sexkantshylsa, 1/2 tum, nyckelvidd: 17mm



Beställningsdata

Ordernummer	642600 17
GTIN	4018754006205
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivvertyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningssvikt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. Sexkant med **AS-drive**-profil.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	23,5 mm
Längd	70 mm
nyckelvidd	17 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats