



Varselhängselbyxa Plaline, orange/zink, Konfektionsstorlek DE: 102



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 091779 102 |
| GTIN | 4030913942520 |
| Artikelklass | 06I |

Beskrivning

Utförande:

Varselsnickarbyxa av blandväv.

- **Benficka med lock och kardborrlås.**
- **Bröstlappsficka med lock och kardborrlås, ytterligare bröstlappsficka med dragkedja.**
- **Midjebreddjustering med jeansknapp.**
- **Axelremmar med elastiska gummibandsinlägg.**
- **Säkerhetslås på axelremmarna.**

Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.

OBS!:

Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Varselhängselbyxa gul/zink under nr 091778.

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Norm: EN ISO 20471

Teknisk beskrivning

| | |
|------------|-----|
| Storlek FR | 46L |
|------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Konfektionsstorlek DE | 102 |
| Kön | Herr |
| Serie | Plaline |
| Tygsammansättning | 75 % polyester |
| Tygsammansättning | 25% bomull |
| Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m ² |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 |
| Tvättning | 40 °C kulörtvätt |
| Blekning | får inte blekas |
| Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring |
| Torkning | får inte torktumlas |
| Skalmar | strykes ej |
| Färg | orange/zink |
| Norm | EN ISO 20471 |
| Produktslag | Varselhängselbyxa |