

**Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 19X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615950 19X22
GTIN	4045197161017
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	19 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	34 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	29 mm
Nyckelvidd ₂	22 mm
nyckellängd L	318 mm
Nyckelvidder	metrisk
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

